

85905106 MG90LC 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG90LC	หมายเลขผลิตภัณฑ์85905106	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15669-29.09.2006