

85901466 MGE160MB 50 Hz

Lydmålingsrapport		
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MGE160MB	Produktnummer: 85901466	Viftediameter: ?240 CCW [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Lydmålingsrapport									
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743									
Motortype: MGE160MB			Produktnummer: 85901466				Viftediameter: ?240 CCW [mm]		
P2: 11 [kW]					Pol: 2				
Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet. Testet ved/på/i:									
Oktavbåndsnivå [dB]									
Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk									
Ved 1m. vedr: 20 UPa									
Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2									
Lydtrykksnivå [dB]									
	Frekvens [Hz]								dB(lin) dB(A)

Lydmålingsrapport

Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MGE160MB

Produktnummer: 85901466

Viftediameter: ?240 CCW [mm]

P2: 11 [kW]

Pol: 2

Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

Lydtrykksnivå [dB]

100

80

60

40

20

0

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

Frekvens [Hz]

□ dB(lin)

■ dB(A)

Utskrift fra Grundfos Product Center [2024.19.002]

3/4

Lydmålingsrapport									
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743									
Motortype: MGE160MB			Produktnummer: 85901466				Viftediameter: ?240 CCW [mm]		
P2: 11 [kW]					Pol: 2				
Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet. Testet ved/på/i:									
Oktavbåndsnivå [dB]									
Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									
Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2									
Lydtrykksnivå [dB]									dB(lin) dB(A)
Frekvens [Hz]									