

85901416 MGE160MB 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MGE160MB	Produkta numurs: 85901416	Ventilatora diametrs: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Balsts: 2	


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW									
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa									

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Skaņas mērijumu ziņojums
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motoru veids: MGE160MB

Produkta numurs: 85901416

Ventilatora diametrs: 2240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Balsts: 2


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav ņemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda									
Līmenis re: 1 pW									
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa									

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Skaņas mērijumu ziņojums
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motoru veids: MGE160MB

Produkta numurs: 85901416

Ventilatora diametrs: 2240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Balsts: 2


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda									
Līmenis re: 1 pW									
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa									

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Skaņas mērijumu ziņojums
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motoru veids: MGE160MB

Produkta numurs: 85901416

Ventilatora diametrs: 2240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Balsts: 2

Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda									
Līmenis re: 1 pW									
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa									

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi

