

87264331 MG100LB 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG100LB	Nr katalogowy: 87264331	Średnica wentylatora: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 4
		Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR

Nr pliku: LY20072-22.11.2007