

99583819 MG90LE 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG90LE

製品番号: 99583819

ファンの直径: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 435 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	45,2	54,4	60,4	67,0	64,3	60,8	54,5	70,5	-
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	33,3	42,4	48,4	55,1	52,3	48,9	42,5	58,5	-

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: VBJ

ファイル No.: LY66639 18/07/2019