

85905051 MG71A 50 Hz

Raport pomiaru głośności			
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743			
Typ silnika: MG71A	Nr katalogowy: 85905051	Średnica wentylatora: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2	Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY15607-27.09.2006