

86D15905 MG90SB 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG90SB	Nr katalogowy: 86D15905	Średnica wentylatora: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 4
		Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY19150-13.08.2007