

87410032 MG160LB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 87410032

เส้นผ่านศูนย์กลางพัสดมD215 [mm]

U: 400 [V]

பக்கம்: 4

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้ นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแอมพลิจูด [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 18.03.2010