

87100356 MG80B 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG80B	หมายเลขผลิตภัณฑ์87100356	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 2	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY15629-27.09.2006