

85D05610 MG100LC 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MG100LC	Cikkszám: 85D05610	Prop. átmérő: D108 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY15655-29.09.2006