

85D05610 MG100LC 50 Гц

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

|                     |                          |                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Тип э.двиг: MG100LC | Номер продукта: 85D05610 | Диам.вент-ра: D108 [мм] |
| P2: 3 [кВт]         | U: 400 [В]               | Полюс: 2                |
|                     |                          | Частота: 50 [Гц]        |


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

|                                                 |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 54,3 | 60,4 | 62,2 | 62,4 | 60,7 | 59,1 | 52,5 | 67,3  | 68,4    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 42,3 | 48,4 | 50,2 | 50,4 | 48,7 | 47,1 | 40,4 | 55,3  | 56,4    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY15655-29.09.2006