

85D05610 MG100LC 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG100LC	Broj proizvoda: 85D05610	Promjer ventilatora: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY15655-29.09.2006