

85901073 MGE160MD 50 Гц

Протокол звукометрии Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MD Номер продукта: 85901073 Диам.вент-ра: D240 [мм]
P2: 15 [кВт] U: 400 [В] Полюс: 2 Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1500 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 02.06.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MD

Номер продукта: 85901073

Диам.вент-ра: D240 [мм]

P2: 15 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 2250 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	54,7	58,8	65,4	64,3	64,0	61,4	57,7	70,0	70,7
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	41,7	45,8	52,4	51,3	51,1	48,4	44,7	57,0	57,7

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 02.06.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MD

Номер продукта: 85901073

Диам.вент-ра: D240 [мм]

P2: 15 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 3000 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	60,1	66,7	70,8	70,6	71,5	68,0	63,2	76,6	77,1
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	47,1	53,8	57,8	57,6	58,5	55,0	50,3	63,7	64,2

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 02.06.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MD

Номер продукта: 85901073

Диам.вент-ра: D240 [мм]

P2: 15 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 3600 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	63,2	71,7	75,3	74,5	75,2	72,4	65,9	80,6	81,2
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	50,3	58,8	62,3	61,5	62,2	59,4	62,9	67,6	68,3

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 02.06.2008