

86Z11501 MG71A 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου									
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743									
Τύπος κινητήρα: MG71A		Κωδικός προϊόντος: 86Z11501			Διάμετρος ανεμιστήρα: D124 [mm]				
P2: 0.25 [kW]		U: 400 [V]		Πόλος: 4		Συχνότητα: 50 [Hz]			


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 ρW	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR Αρ. αρχείου: LY19246-24.08.2007