

85055105 MG80B 50 Hz

Raport pomiaru głośności			
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743			
Typ silnika: MG80B	Nr katalogowy: 85055105	Średnica wentylatora: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2	Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY15629-27.09.2006