

86D15108 MG100LB 50 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG100LB	Código del producto: 86D15108	Diám ventil.: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY20072-22.11.2007