

85901488 MGE160MD 50 Hz

Správa o meraní hluku Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE160MD

Objednacie číslo: 85901488

Priemer ventilátora: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri: 1500 (Nečinný) rpm

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Úroveň re: 1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY 02.06.2008