

86D15108 MG100LB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG100LB	หมายเลขผลิตภัณฑ์86D15108	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 4	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY20072-22.11.2007