

86D15905 MG90SB 50 Hz

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MG90SB	Objednací číslo: 86D15905	Průměr ventilátoru: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 4
		Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY19150-13.08.2007