

85D06908 MG90LC 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG90LC	Produktnummer: 85D06908	Viftediameter: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY15669-29.09.2006