

87272218 MG100LC 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου  
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

|                         |                             |                                 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Τύπος κινητήρα: MG100LC | Κωδικός προϊόντος: 87272218 | Διάμετρος ανεμιστήρα: D108 [mm] |
| P2: 3 [kW]              | U: 400 [V]                  | Πόλος: 2                        |
|                         |                             | Συχνότητα: 50 [Hz]              |


**Παρατηρήσεις:** Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

| Κεντρική συχνότητα                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Ηχητική Ισχύς<br>Αναφ στάθμης: 1 pW     | 54,3 | 60,4 | 62,2 | 62,4 | 60,7 | 59,1 | 52,5 | 67,3  | 68,4    |
| Μέση ηχητική πίεση<br>σε 1m. re: 20 UPa | 42,3 | 48,4 | 50,2 | 50,4 | 48,7 | 47,1 | 40,4 | 55,3  | 56,4    |

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY15655-29.09.2006