

85902232 MG90LC 50赫兹

|                      |               |                 |             |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 声音测量报告               |               |                 |             |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                 |             |
| 电机类型: MG90LC         | 产品号: 85902232 | 风扇直径: D108 [毫米] |             |
| P2: 2.2 [千瓦]         | U: 400 [V]    | 极: 2            | 频率: 50 [Hz] |


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 58,5 | 59,0 | 61,3 | 62,3 | 62,6 | 57,6 | 51,2 | 67,5  | 68,5    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 46,5 | 47,0 | 49,3 | 50,3 | 50,5 | 45,6 | 39,2 | 55,5  | 56,5    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15669-29.09.2006