

86906128 MGE90SB 60

DS/ISO-3743

:	MGE90SB	:	86906128	:	D128	□			
P2:	1.1	□	U: 400	[V]	:	4	:	50	[Hz]


: 3 dB

: 750 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
1m re 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY05116-02.12.2004

DS/ISO-3743


: MGE90SB : 86906128 : D128 $\square$
P2: 1.1 $\square$ U: 400 [V] : 4 : 50 [Hz]

: 3 dB
: 1125 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
1m re 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY05115-02.12.2004

DS/ISO-3743

:	MGE90SB	:	86906128	:	D128	□				
P2:	1.1	□	U:	400	[V]	:	4	:	50	[Hz]


: 3 dB

: 1500 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
1m re 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY05114-02.12.2004

DS/ISO-3743


: MGE90SB : 86906128 : D128
P2: 1.1 : U: 400 [V] : 4 : 50 [Hz]

: 3 dB
: 1800 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
1m re 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY05113-02.12.2004