

86U17522 MG132MB 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MG132MB

Κωδικός προϊόντος: 86U17522

Διάμετρος ανεμιστήρα: D158 [mm]

P2: 7.5 [kW]

U: 400 [V]

Πόλος: 4

Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY 18.03.2010