

86U17522 MG132MB 60 Hz

Relatório de medição do som Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG132MB Código: 86U17522 Ø ventilador: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 440 [V] Pólo: 4 Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	55,9	58,4	59,5	67,2	58,2	53,5	44,5	68,4	69,1
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	43,7	46,2	47,3	55,0	46,0	41,3	32,3	56,2	56,9

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY 18.03.2010