

85901015 MGE180MB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE180MB		Номер продукта: 85901015		Диам.вент-ра: D240 [мм]	
P2: 22 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 2	
				Частота: 50 [Hz]	


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1500 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	62,5	61,8	67,6	69,0	68,2	67,2	62,9	74,4	74,9
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa	49,8	48,7	54,5	55,9	55,1	54,1	49,8	61,3	61,8

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY 30.05.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE180MB

Номер продукта: 85901015

Диам.вент-ра: D240 [мм]

P2: 22 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 2250 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	72,3	72,9	76,3	76,2	75,4	72,0	65,8	81,3	82,4
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	59,2	59,8	63,2	63,1	62,3	59,0	52,8	68,2	69,4

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 30.05.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE180MB

Номер продукта: 85901015

Диам.вент-ра: D240 [мм]

P2: 22 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 3000 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	77,0	80,5	83,8	82,2	82,5	79,5	73,3	88,2	89,3
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	64,0	67,4	70,7	69,1	69,4	66,4	60,2	75,1	76,2

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 30.05.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE180MB

Номер продукта: 85901015

Диам.вент-ра: D240 [мм]

P2: 22 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 3600 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	81,3	86,3	88,5	86,4	86,8	84,8	78,7	92,8	94,1
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	68,2	73,2	75,4	73,3	73,7	71,7	65,6	79,7	81,0

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 30.05.2008