

86D15108 MG100LB 50 Гц

Протокол звукометрії									
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743									
Тип електродвигуна: MG100LB			Номер продукту: 86D15108			Діаметр вентилятора: D108 [мм]			
P2: 2.2 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 4		Частота: 50 [Гц]			


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY20072-22.11.2007