

85727417 MGE132SC 50 Hz

Helimõõtearuanne

Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE132SC	Toote kood: 85727417	Ventilaatori läbimõõt: D158 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 2
	Sagedus: 50 [Hz]	


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud: 1500 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus	57,6	57,9	61,7	64,7	62,5	58,7	52,2	68,6	69,2
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	45,3	45,6	49,4	52,4	50,2	46,4	39,9	56,3	56,9

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR

Reg-nr: LY05144-03.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE132SC

Toote kood: 85727417

Ventilaatori läbimõõt: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseadme väärtus.

Katsetatud: 2250 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	63,6	67,1	71,4	73,9	72,0	67,6	60,0	77,9	78,4
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	51,3	54,8	59,1	61,6	59,7	55,2	47,7	65,5	66,1

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05143-03.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE132SC

Toote kood: 85727417

Ventilaatori läbimõõt: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseadme väärtus.

Katsetatud: 3000 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [dB]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	68,2	73,9	78,2	80,0	79,2	75,8	66,9	84,7	85,1
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	55,9	61,6	65,9	67,6	66,9	63,4	54,6	72,4	72,8

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05142-03.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE132SC

Toote kood: 85727417

Ventilaatori läbimõõt: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud: 3600 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [dB]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	71,3	77,8	82,4	84,3	84,1	81,8	72,3	89,5	89,7
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	59,0	65,5	70,1	72,0	71,8	69,5	59,9	77,2	77,4

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05141-03.12.2004