

# 87415032 MG160LB 50 Hz

Raport pomiaru głośności  
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

|                      |                         |                                 |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Typ silnika: MG160LB | Nr katalogowy: 87415032 | Średnica wentylatora: D215 [mm] |
| P2: 15 [kW]          | Biegun: 4               |                                 |

**Uwagi:** Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

| Częstotliwość środkowa                          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Moc akustyczna                                  | 55,2 | 53,9 | 59,7 | 62,4 | 58,3 | 56,3 | 56,6 | 66,0  | 66,8    |
| Poziom re: 1 pW                                 |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa | 42,7 | 44,1 | 47,2 | 49,9 | 45,8 | 43,8 | 44,1 | 53,5  | 54,3    |

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

