

87360261 MG132SB 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG132SB	Nr katalogowy: 87360261	Średnica wentylatora: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 4
Częstotliwość: 50 [Hz]		


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY 18.03.2010