

86187517 MG132SB 50 Hz

Ljudmätningsrapport Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743

Motortyp: MG132SB

Produkt nummer: 86187517

Fläkt diameter: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY 18.03.2010