

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG71B

製品番号: 86905654

ファンの直径: D124 [mm]

P2: 0.37 [kW]

U: 440 [V]

極数: 4

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	42,4	42,7	45,1	47,5	48,9	44,0	33,3	53,2	53,6
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	30,7	31,0	33,4	35,8	37,2	32,3	21,5	41,5	41,9

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY20114-27.11-2007