

# 85905106 MG90LC 50 Hz

Informe medición sonora  
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

|                    |                               |                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo motor: MG90LC | Código del producto: 85905106 | Diám ventil.: D108 [mm] |
| P2: 2.2 [kW]       | U: 400 [V]                    | Polo: 2                 |
|                    |                               | Frecuenc.: 50 [Hz]      |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 58,5 | 59,0 | 61,3 | 62,3 | 62,6 | 57,6 | 51,2 | 67,5  | 68,5    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 46,5 | 47,0 | 49,3 | 50,3 | 50,5 | 45,6 | 39,2 | 55,5  | 56,5    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15669-29.09.2006