

86906128 MGE90SB 50 Hz

Helimõõtearuanne			
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743			
Moot. tüüp: MGE90SB	Toote kood: 86906128	Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 4	Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud: 750 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR Reg-nr: LY05116-02.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE90SB

Toote kood: 86906128

Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseadme väärtus.

Katsetatud: 1125 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [dB]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05115-02.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE90SB

Toote kood: 86906128

Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud: 1500 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05114-02.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE90SB

Toote kood: 86906128

Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud: 1800 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05113-02.12.2004