

85901488 MGE160MD 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MGE160MD	Nr katalogowy: 85901488	Średnica wentylatora: D240 [mm]
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2
		Częstotliwość: 50 [Hz]


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy: 1500 (nieobciążony) obr/min

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY 02.06.2008