

87425002 MG160MD 50 Hz

Raport pomiaru głośności  
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

|                      |                         |                                 |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Typ silnika: MG160MD | Nr katalogowy: 87425002 | Średnica wentylatora: D210 [mm] |
| P2: 15 [kW]          | U: 400 [V]              | Biegun: 2                       |
|                      |                         | Częstotliwość: 50 [Hz]          |


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

|                                                    |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Częstotliwość środkowa                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Moc akustyczna<br>Poziom re: 1 pW                  | 60,0 | 64,8 | 69,0 | 68,7 | 66,6 | 62,4 | 59,1 | 73,1  | 74,2    |
| Średnie ciśnienie akustyczne<br>przy 1m re: 20 UPa | 47,5 | 52,3 | 56,5 | 56,2 | 54,1 | 49,9 | 46,6 | 60,6  | 61,7    |

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR      Nr pliku: LY      27.06.2008