

85901137 MLE160AB 60 Hz

|                                                    |                  |                         |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Relatório de medição do som                        |                  |                         |
| Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743 |                  |                         |
| Tipo motor: MLE160AB                               | Código: 85901137 | Ø ventilador: D240 [mm] |
| P2: 15 [kW]                                        | Pólo: 2          |                         |


**Comentários:** O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

**Testado em:**

Nível de banda de oitava [db]

| Frequência central                    | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Potência sonora                       |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Nível re: 1 pW                        |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Relatório de medição do som  
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MLE160AB Código: 85901137 Ø ventilador: D240 [mm]  
P2: 15 [kW] Pólo: 2


**Comentários:** O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

**Testado em:**

Nível de banda de oitava [db]

| Frequência central                       | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Potência sonora<br>Nível re: 1 pW        |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Pressão sonora média<br>a 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Relatório de medição do som  
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MLE160AB

Código: 85901137

Ø ventilador: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pólo: 2


**Comentários:** O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

| Frequência central                       | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Potência sonora<br>Nível re: 1 pW        |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Pressão sonora média<br>a 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Relatório de medição do som  
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MLE160AB Código: 85901137 Ø ventilador: D240 [mm]  
P2: 15 [kW] Pólo: 2

Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

| Frequência central                    | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Potência sonora                       |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Nível re: 1 pW                        |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2

