

85901416 MGE160MB 50 Hz

Helimõõtearuanne		
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743		
Moot. tüüp: MGE160MB	Toote kood: 85901416	Ventilaatori läbimõõt: ?240 CW [mm]
P2: 11 [kW]	Poolus: 2	


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus									
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa									

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE160MB

Toote kood: 85901416

Ventilaatori läbimõõt: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Poolus: 2


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus									
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa									

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE160MB

Toote kood: 85901416

Ventilaatori läbimõõt: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Poolus: 2


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus									
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa									

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE160MB

Toote kood: 85901416

Ventilaatori läbimõõt: ?240 CW [mm]

P2: 11 [kW]

Poolus: 2

Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus									
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa									

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2

