


85901253 MGE160MD 60 Hz

		DS/ISO-3743			
MGE160MD		85901253		D240 [mm]	
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	2		50 [Hz]	
3dB					
1500 () rpm					

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
1m, re:20 Upa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6



: KIR : LY 02.06.2008

DS/ISO-3743

MGE160MD

85901253

D240

[mm]

P2:

15

[kW]

U:

400

[V]

:

2

:

50

[Hz]

:

3dB

:


2250

(

)

rpm

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	54,7	58,8	65,4	64,3	64,0	61,4	57,7	70,0	70,7
1m, re:20 Upa	41,7	45,8	52,4	51,3	51,1	48,4	44,7	57,0	57,7



:

KIR

:

LY

02.06.2008

DS/ISO-3743

MGE160MD

85901253

D240

[mm]

P2:

15

[kW]

U:

400

[V]

:

2

:

50

[Hz]

:

3dB

:


3000

(

)

rpm

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	60,1	66,7	70,8	70,6	71,5	68,0	63,2	76,6	77,1
1m, re:20 Upa	47,1	53,8	57,8	57,6	58,5	55,0	50,3	63,7	64,2



:

KIR

:

LY

02.06.2008

DS/ISO-3743

MGE160MD

85901253

D240

[mm]

P2:

15

[kW]

U:

400

[V]

:

2

:

50

[Hz]

:

3dB

:


3600

(

)

rpm

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	63,2	71,7	75,3	74,5	75,2	72,4	65,9	80,6	81,2
1m, re:20 Upa	50,3	58,8	62,3	61,5	62,2	59,4	62,9	67,6	68,3



:

KIR

:

LY

02.06.2008