

85903247 MGE90SB 50 Hz

การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 85903247

เส้นผ่านศูนย์กลางพัสดมD128 [mm]

U: 400 **[V]**

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 1500 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแถบออกเทพ [dB]


ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	48,7	48,9	52,4	52,3	53,0	47,4	37,1	57,8	58,8
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 20 UPa	36,8	37,0	40,4	40,3	41,1	35,5	25,2	45,8	46,8

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY05162-03.12.2004



รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

ชนิดมอเตอร์: MGE90SB

หมายเลขผลิตภัณฑ์85903247

เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

ขั้ว: 2

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 3000 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	62,8	66,0	69,2	69,9	68,2	63,2	54,3	74,1	75,2
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	50,8	54,0	57,2	57,9	56,2	51,2	42,3	62,2	63,2

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY05160-03.12.2004

รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

ชนิดมอเตอร์: MGE90SB

หมายเลขผลิตภัณฑ์85903247

เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

ขั้ว: 2

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 3600 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	66,9	70,1	73,7	74,6	73,5	68,8	60,3	79,1	79,9
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	54,9	58,2	61,8	62,7	61,5	56,8	48,4	67,1	68,0

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY05159-03.12.2004