

85903247 MGE90SB 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SB	Broj proizvoda: 85903247	Promjer ventilatora: D128 [mm]
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Stub: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na: 1500 (u stanju mirovanja) rpm

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka	48,7	48,9	52,4	52,3	53,0	47,4	37,1	57,8	58,8
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	36,8	37,0	40,4	40,3	41,1	35,5	25,2	45,8	46,8

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY05162-03.12.2004

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SB

Broj proizvoda: 85903247

Promjer ventilatora: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Stub: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na: 2250 (u stanju mirovanja) rpm

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka	57,5	58,9	61,9	62,7	60,7	55,8	45,9	66,8	68,0
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	45,6	47,0	50,0	50,8	48,7	43,8	34,0	54,8	56,1

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY05161-03.12.2004

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SB

Broj proizvoda: 85903247

Promjer ventilatora: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Stub: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na: 3000 (u stanju mirovanja) rpm

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka	62,8	66,0	69,2	69,9	68,2	63,2	54,3	74,1	75,2
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	50,8	54,0	57,2	57,9	56,2	51,2	42,3	62,2	63,2

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY05160-03.12.2004

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90SB

Broj proizvoda: 85903247

Promjer ventilatora: D128 [mm]

P2: 1.5 [kW]

U: 400 [V]

Stub: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjerenju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na: 3600 (u stanju mirovanja) rpm

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka	66,9	70,1	73,7	74,6	73,5	68,8	60,3	79,1	79,9
Nivo re: 1 pW									
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	54,9	58,2	61,8	62,7	61,5	56,8	48,4	67,1	68,0

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY05159-03.12.2004