

87425002 MG160MD 60 Hz

| Rapport mesure sonore                           |                             |                                    |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743 |                             |                                    |                    |
| Type de moteur: MG160MD                         | Référence produit: 87425002 | Diamètre du ventilateur: D210 [mm] |                    |
| P2: 20 [CV]                                     | U: 440 [V]                  | Pôle: 2                            | Fréquence: 60 [Hz] |


**Remarques:** La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

**Testé à:**

Niveau bande sonore [db]

| Fréquence centrale                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Puissance sonore                         | 63,8 | 68,0 | 74,1 | 72,8 | 71,0 | 68,2 | 64,8 | 77,7  | 78,8    |
| Niveau re: 1 pW                          |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa | 51,3 | 55,5 | 61,6 | 60,3 | 58,5 | 55,7 | 52,3 | 65,2  | 66,3    |

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR                      N° fichier: LY    27.06.2008