

86901056 MGE160MB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB		Номер продукта: 86901056		Диам.вент-ра: D270 [мм]	
P2: 11 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 4	
				Частота: 50 [Hz]	


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 750 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	44,5	52,2	63,1	55,5	53,9	47,0	58,7	63,6	65,6
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa	31,4	39,2	50,0	42,4	40,8	33,9	45,7	50,6	52,5

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY 02.06.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB

Номер продукта: 86901056

Диам.вент-ра: D270 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 4

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1125 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	58,2	57,3	62,3	64,8	59,2	58,9	76,1	75,8	76,9
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	45,1	44,2	49,3	51,8	46,2	45,8	63,1	62,7	63,8

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 29.09.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB

Номер продукта: 86901056

Диам.вент-ра: D270 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 4

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1500 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	69,1	63,7	67,5	68,3	64,4	62,1	74,0	75,4	77,2
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	56,1	50,7	54,5	55,3	51,4	49,0	60,9	62,4	64,1

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 29.09.2008

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB

Номер продукта: 86901056

Диам.вент-ра: D270 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 4

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1800 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	69,8	67,5	71,4	72,7	70,4	66,7	70,7	77,5	78,8
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	56,7	54,4	58,4	59,7	57,3	53,6	57,6	64,4	65,7

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 29.09.2008