

86D15108 MG100LB 50 Hz

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MG100LB	Objednací číslo: 86D15108	Průměr ventilátoru: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 4
		Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktávovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY20072-22.11.2007