

86906128 MGE90SB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB		Номер продукта: 86906128		Диам.вент-ра: D128 [мм]	
P2: 1.1 [кВт]		U: 400 [В]		Полюс: 4	
				Частота: 50 [Hz]	


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 750 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY05116-02.12.2004

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB

Номер продукта: 86906128

Диам.вент-ра: D128 [мм]

P2: 1.1 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 4

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1125 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY05115-02.12.2004

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB

Номер продукта: 86906128

Диам.вент-ра: D128 [мм]

P2: 1.1 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 4

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1500 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность									
Уровень ре: 1 pW	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY05114-02.12.2004

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB

Номер продукта: 86906128

Диам.вент-ра: D128 [мм]

P2: 1.1 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 4

Частота: 50 [Hz]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1800 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY05113-02.12.2004