

86D15108 MG100LB 50 Hz

Lydmålingsrapport
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG100LB	Produktnummer: 86D15108	Viftediameter: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Nivå vedr.: 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY20072-22.11.2007