

85D08528 MG160LB 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG160LB	Nr katalogowy: 85D08528	Średnica wentylatora: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Biegun: 2	

Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

