

85185104 MG80A 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 电机类型: MG80A   | 产品号: 85185104 | 风扇直径: D89 [毫米] |
| P2: 0.75 [千瓦] | U: 400 [V]    | 极: 2           |
|               |               | 频率: 50 [Hz]    |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 43,9 | 52,3 | 53,3 | 54,9 | 55,9 | 51,3 | 46,3 | 60,6  | 61,1    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 32,1 | 40,5 | 41,5 | 43,1 | 44,0 | 39,5 | 34,5 | 48,8  | 49,3    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15640-28.09.2006