

86D18524 MG160MB 50赫兹

|                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 声音测量报告               |               |                 |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                 |
| 电机类型: MG160MB        | 产品号: 86D18524 | 风扇直径: D215 [毫米] |
| P2: 11 [千瓦]          | 极: 4          |                 |

备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 52,0 | 54,7 | 60,4 | 62,8 | 56,4 | 56,8 | 54,0 | 65,8  | 66,6    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 39,5 | 42,2 | 47,9 | 50,3 | 43,8 | 44,3 | 41,5 | 53,3  | 54,1    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压

