

86906175 MGE112MC 50 Hz

Helimõõtearuanne			
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743			
Moot. tüüp: MGE112MC	Toote kood: 86906175	Ventilaatori läbimõõt: D198 [mm]	
P2: 4 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 4	Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud: 750 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus	39,8	41,8	48,9	46,6	46,1	44,8	37,9	52,6	53,5
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	27,6	29,5	36,6	34,3	33,8	32,5	25,6	40,3	41,2

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR Reg-nr: LY05140-02.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE112MC

Toote kood: 86906175

Ventilaatori läbimõõt: D198 [mm]

P2: 4 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud: 1125 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	50,0	50,7	61,4	57,1	54,0	52,4	45,9	62,5	64,1
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	37,7	38,4	49,1	44,8	41,7	40,1	33,6	50,2	51,8

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05139-02.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE112MC

Toote kood: 86906175

Ventilaatori läbimõõt: D198 [mm]

P2: 4 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud: 1500 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	56,8	57,1	62,6	64,0	60,8	57,7	51,8	67,7	68,6
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	44,6	44,9	50,3	51,7	48,5	45,4	39,6	55,4	56,3

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05138-02.12.2004

Helimõõtearuanne
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MGE112MC

Toote kood: 86906175

Ventilaatori läbimõõt: D198 [mm]

P2: 4 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 4

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmiseseadme väärtus.

Katsetatud: 1800 (jõude) p/min

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	59,2	62,1	66,5	68,4	65,5	61,0	54,8	72,0	72,8
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	46,9	49,8	54,3	56,1	53,2	48,7	42,5	59,7	60,5

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initsiaalid: KIR

Reg-nr: LY05137-02.12.2004